

Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Application	Petit rayon de courbure

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Portée des fibres optiques [mm]	50
---------------------------------	----

OBF

Portée des fibres optiques [mm]	56
---------------------------------	----

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]	560
---------------------------------	-----

OO50

Portée des fibres optiques [mm]	120
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...60
---------------------------	----------

Données mécaniques

Poids [g]	33
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M3



Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	3
Disposition des fibres	●
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	0,5
Diamètre des fibres [mm]	217 x 0,06
Diamètre extérieur [mm]	1
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE

Accessoires

Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M3
	disques dentés: 4
	Adaptateur: OBF
	Adaptateur: OOF
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------