


# E21128



## Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O5 MOUNTING BRACKET



<b>Application</b>	
Version	Montage par cylindre de serrage
<b>Données mécaniques</b>	
Poids [g]	153,5
Type de montage	profil rond; (Ø 30 mm)
Matières	équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: aluminium anodisé transparent; vis: inox; Écrou: inox
<b>Accessoires</b>	
Fourniture	vis à six pans creux: 1 x M5 x 40 vis à six pans creux: 2 x M5 x 8
<b>Remarques</b>	
Quantité	1 pièces