


Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Version résistante à la flexion pour les applications dans la robotique; Pour utilisation dans des applications industrielles

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OBF; OO50; OCF

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

10

OO50

Portée des fibres optiques [mm]

30

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]

180

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...70

Données mécaniques

Poids [g]

30,6

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M4

Longueur de la tête de détection [mm]

23



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	5
Disposition des fibres	⦿
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	4 x 0,25
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PE

Accessoires

Fourniture	Ecrous hexagonaux: 2 x M4
	disques dentés: 2
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------