
E33602

Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: Orifice de fuite

EC 1935/2004 FDA

Application		
Version		avec orifice de fuite
Tenue en pression	[bar]	100
Tests / Homologations		
Directive relative aux équipements sous pression		Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité		La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques		
Poids	[g]	156,5
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs		G 1 cône d'étanchéité
Raccord process		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Etanchéité		joint
Classe hygiénique selon DIN 11866		H4
Accessoires		
Fourniture		Joint torique: 26 x 3, conforme à EPDM, FDA, E30438
		Joint torique: 26 x 3, conforme à FKM, FDA, E30437
Remarques		
Quantité		1 pièces