


Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
2 zone d'étanchéité

EC 1935/2004 

Application		
Tenue en pression	[bar]	40
Tests / Homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	134
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4	
Raccordement capteurs	G 1 Taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	Raccord pour tube DIN DN32 (1,25") DIN 11851	
Etanchéité	joint	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Accessoires		
Fourniture	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054	
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123	
	bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124	
Remarques		
Quantité	1 pièces	