




Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

Application

Tenue en pression [bar]

120

Remarque sur la tenue en pression

pour le raccordement capteur - raccord

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression

Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité

La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]

8,5

Matériaux

inox (1.4404 / 316L)

Raccordement capteurs

G 1/8 Taraudage Ø 3 mm

Raccord process

Raccord à souder Ø 18 mm ; taille nominale du tube: DN25...DN100; épaisseur de la paroi du tube: 1,5 mm

Caractéristiques de surface
Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide

< 0,4 / -

Remarques

Quantité

1 pièces