




Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 2400



1 crochet de câble

Caractéristiques du produit		
Type d'arbre	arbre plein	
Diamètre de l'arbre [mm]	6	
Application		
Version	pour codeurs avec bride synchro de 58 mm et arbre plein de 6 mm	
Exactitude / dérives		
Précision	± 0,1 % FSO	
Répétabilité	± 0,04 % FSO	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-20...80	
Température de stockage [°C]	-20...80	
Humidité de stockage [%]	5...95; (sans condensation)	
Tests / Homologations		
Tenue aux chocs	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Tenue aux vibrations	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Données mécaniques		
Poids [g]	598,5	
Diamètre de la bride ISO [mm]	58	

Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 2400

Matières	boîtier: PA; fil de mesurage: inox recouvert de polyamide		
Type d'arbre	arbre plein		
Diamètre de l'arbre [mm]	6		
Longueur de mesure maximale [mm]	2400		
Circonférence de la bobine de fil [mm]	150,8		
Diamètre fil [mm]	0,45		
Raccordement fil	crochet de câble		
Caractéristiques fil	vitesse max. du fil	[m /s]	1
	accélération max. du fil	[g]	5
	force de rétraction max.	[N]	7
	force de rétraction min.	[N]	1
Bride de fixation	Flasque synchro		

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Diagrammes et courbes

Notice de montage

