




Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 15000




Caractéristiques du produit	
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6
Application	
Version	pour codeurs avec bride synchro de 58 mm et arbre plein de 6 mm
Exactitude / dérives	
Précision	± 0,01 % FSO
Répétabilité	± 0,001 % FSO
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Température de stockage [°C]	-40...80
Humidité de stockage [%]	5...95; (sans condensation)

Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 15000

Tests / Homologations			
Tenue aux chocs	IEC628-2-27		50 g / 20 ms
Tenue aux vibrations	IEC68-2-6		20 g / 20..200 Hz
Données mécaniques			
Poids	[g]	3824,8	
Dimensions	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Diamètre de la bride ISO	[mm]	58	
Matières		boîtier: aluminium anodisé; fil de mesurage: inox recouvert de polyamide	
Type d'arbre		arbre plein	
Diamètre de l'arbre	[mm]	6	
Longueur de mesure maximale	[mm]	15000	
Circonférence de la bobine de fil	[mm]	315	
Diamètre fil	[mm]	1	
Raccordement fil		20,2; (œillet)	
Caractéristiques fil	vitesse max. du fil	[m /s]	2
	accélération max. du fil	[g]	3
	force de rétraction max.	[N]	25
	force de rétraction min.	[N]	8
Bride de fixation		Flasque synchro	
Accessoires			
Fourniture	vis de fixation: 2 x M4		
	vis à tête cylindrique: 4 x M4		
	rondelles		
	Flasque synchro		
	Accouplement pour codeurs		
Remarques			
Quantité	1 pièces		
Diagrammes et courbes			



Notice de montage