
# EVC709

## Câble avec prise femelle

ADOGH040MSP0020H04




| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Système | | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone | | oui |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Classe de protection | | II |
| Courant de sortie total | [A] | 4 |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Température ambiante en mouvement | [°C] | -25...90 |
| Température de stockage | [°C] | -25...55 |
| Humidité de stockage | [%] | 10...100 |
| Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée | | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| Protection | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 1316 |
| Dimensions | [mm] | 15,5 x 15,5 x 47 |
| Matières | | boîtier: TPU orange; joint d'étanchéité: FKM |
| Matière bague moletée | | laiton, nickelé |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | | oui |

# EVC709

## Câble avec prise femelle

ADOGH040MSP0020H04

| | | |
|---|---|---|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | Rayon de courbure pour des applications flexibles | min. 10 x diamètre du câble |
| | Vitesse de passage | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s² |
| | Cycles de courbure | > 5 Mio. |
| | Sollicitation de torsion | ± 180 °/m |

### Remarques


| | |
|---|---|
| Quantité | 1 pièces |

### Raccordement électrique


Câble: 20 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm




### Raccordement




Couleurs des fils conducteurs :

| | |
|---|---|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |
| WH = | blanc |