


E80100



Diviseur d'impulsions

PULSE DIVIDER/10:1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Dimensions	[mm]	96 x 28 x 42
------------	------	--------------

Application

Application	adaptation de séquences d'impulsions rapides aux plages de réglage du boîtier de contrôle ou aux entrées API lentes; moyenné; Rapport impulsions d'entrée/sortie 10:1
-------------	---

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	10
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	< 13

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	79,5
Dimensions	[mm]	96 x 28 x 42
Matières		plastique



Diviseur d'impulsions

PULSE DIVIDER/10:1

Raccordement électrique

Raccordement

