


Tag RFID

ID-TAG/M5x16,5/06



1 milieu du TAG



Application

Application	Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs	
Température de fonctionnement (active) [°C]	-25...85	
Température de pointe (passive) [°C]	90	

Données électriques

Fréquence de fonctionnement [MHz]	13,56	
Taille mémoire [bit]	896	
Type de mémoire	EEPROM	
Type de puce	Vigo	
Nombre de blocs	28	
Taille des blocs [Byte]	4	
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8	
Norme RFID	ISO 15693	
Cycles de lecture max.	illimité	
Cycles d'écriture max.	100000	

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85	
Température de stockage [°C]	-40...90	
Protection	IP 67	

Tests / Homologations

Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Homologation radio	ISO 15693	

Données mécaniques

Poids [g]	5,3	
Boîtier	Sonde filetage	
Type de montage	montage sur matières non métalliques; (visser ; à coller sur une surface)	
Dimensions [mm]	M5 / L = 16,5	

E80347



Tag RFID

ID-TAG/M5x16,5/06

Désignation du filetage	M5
Matières	PA noir
Remarques	
Quantité	10 pièces
Données supplémentaires	

portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15