




Tag RFID

ID-TAG/Tear Shape/06



Application

Application	Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs	
Température de fonctionnement (active) [°C]	-25...55	
Température de pointe (passive) [°C]	75	

Données électriques

Fréquence de fonctionnement [MHz]	13,56	
Taille mémoire [bit]	896	
Type de mémoire	EEPROM	
Type de puce	ICODE SLIX	
Nombre de blocs	28	
Taille des blocs [Byte]	4	
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8	
Norme RFID	ISO 15693	
Cycles de lecture max.	illimité	
Cycles d'écriture max.	100000	

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...55	
Température de stockage [°C]	-25...75	
Protection	IP 66	

Tests / Homologations

Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologation radio	ISO 15693	

Données mécaniques

Poids [g]	21,6	
Type de montage	montage sur matières non métalliques; (œillet de suspension)	
Dimensions [mm]	40 x 31 x 4,8	
Matières	ABS	



Tag RFID

ID-TAG/Tear Shape/06

Remarques

Quantité

5 pièces

Données supplémentaires

portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80