




Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Application		
Application		codage RFID de cuves métalliques
Données électriques		
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	860...930
Taille mémoire	[bit]	512
Type de mémoire		EEPROM
Type de puce		Impinj Monza 4QT
Tag Identifier (TID)	[Byte]	64
Code produit électronique (EPC)		96 bit; (possibilité d'extension: 128 bit)
Norme RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...100
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	71,6
Dimensions	[mm]	53 x 139,2 x 14,9
Matières		boîtier: polycarbonate (ABS)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E80393



Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Données supplémentaires

distance de lecture (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2