

EVC810



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG




Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Température de stockage	[°C]	-25...55
Humidité de stockage	[%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	41,1
Matière du corps		PA 6.6
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Remarques		
Quantité		1 pièces

**Prise à câbler**

SDOGH040MSSFKPG

Raccordement électriqueBornes à vis: 0,25...1 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17**Raccordement électrique - Prise**

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !

**Raccordement**

BN = brun
WH = blanc
BU = bleu
BK = noir

Couleurs des fils conducteurs :
Couleurs selon DIN EN 60947-5-2