



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DX2002

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available



Application		
Application		Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consommation	[mA]	200
Sorties		
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...45
Protection		IP 44; (face frontale)
Données mécaniques		
Type de montage		découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
Afficheurs / éléments de service		
Indication		Visualisation digitale, rouge 6 digits 15 mm
		4 x LED, rouge
Raccordement électrique		
Raccordement		