




## Câble de connexion

VSTAN040MSS0002K04STAN040MSS



## Application

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système       | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement     |
| Version       | câble Ethernet, codage D                                                                              |
| Application   | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Applications industrielles / automatisation industrielle |
| Sans silicone | oui                                                                                                   |

## Données électriques

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation [V]  | 30 AC / 60 DC |
| Classe de protection        | III           |
| Courant de sortie total [A] | 4             |

## Conditions d'utilisation

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Température ambiante [°C]              | -25...90     |
| Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90     |
| Protection                             | IP 65; IP 67 |

## Données mécaniques

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Poids [g]                             | 110             |
| Matière du corps                      | TPU             |
| Matière bague moletée                 | laiton, nickelé |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui             |



## Câble de connexion

VSTAN040MSS0002K04STAN040MSS

|                                       |                                                   |                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | Rayon de courbure pour des applications flexibles | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | Vitesse de passage                                | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | Cycles de courbure                                | > 3 Mio.                                                                                             |
|                                       | Sollicitation de torsion                          | ± 180 °/m                                                                                            |

### Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, vert, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Raccordement



### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé

