



Répartiteur en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	4
Courant de sortie total (UL) [A]	3
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Remarque sur la température ambiante	cULus: ...65 °C
Température de stockage [°C]	-25...55
Humidité de stockage [%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée	1K22/ DIN 60721-3-1
Protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques	
Poids [g]	36,8
Matières	boîtier: PA orange; joint d'étanchéité: FKM
Matière bague moletée	laiton, nickelé



Répartiteur en Y


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Remarques

Quantité 1 pièces


Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement

