
EC2061

Capteur d'inclinaison

R360/INCLINATION SWITCH



Caractéristiques du produit		
Nombre d'axes de mesure		1; (Z)
Zone angulaire	[°]	1…-6
Boîtier		Boîtier plastique
Application		
Principe de fonctionnement		statique
Principe de fonctionnement		métal précieux avec liquide
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	8...30 DC
Consommation max.	[mA]	700
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Protection inversion de polarité		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Sortie signal		signal de commutation
Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		normalement ouvert

EC2061


Capteur d'inclinaison

R360/INCLINATION SWITCH

Etendue de mesure / plage de réglage		
Remarque sur le seuil de commutation SP		Point de consigne haut (ON): 0° = position de montage horizontale (absolue) Point de consigne bas (OFF): -2 à-5° (mouvement de la sortie de câble en sens anti-horaire) hystérésis SP et RP: +/- 1°
Nombre d'axes de mesure		1; (Z)
Zone angulaire	[°]	1…-6
Exactitude / dérives		
Précision	[°]	0,2
Répétabilité	[°]	<0,2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Température de stockage	[°C]	-30...80
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
MTTF	[Années]	571
Données mécaniques		
Poids	[g]	226,9
Boîtier		Boîtier plastique
Type de montage		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Dimensions	[mm]	75 x 22 x 18
Position de montage		horizontal
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		

Câble: 3,1 m, PVC

Raccordement



L+	noir
L-	brun
Out	bleu


EC2061

Capteur d'inclinaison

R360/INCLINATION SWITCH

Diagrammes et courbes

Mess- und Montagerichtung



horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse