



Câble de connexion

VDOAH050MSD0001C05STAH050MSS



Application		
Système		Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application		bus CAN
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température de stockage	[°C]	-25...55
Humidité de stockage	[%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1
Protection		IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	140,35
Matières		boîtier: PUR noir; joint d'étanchéité: FKM
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui



Câble de connexion

VDOAH050MSD0001C05STAH050MSS


Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 5 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8,4 mm, blindé; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

