




Câble avec prise femelle

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D




Application	
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui
Pour ambiance peinture	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 DC
Classe de protection	II
Puissance d'entrée max. [mW]	groupe II: 1000; groupe IIIB: 1000; groupe IIIC: 550 (Ta < 90 °C) / 650 (Ta < 70 °C) / 750 (Ta < 40 °C)
Courant de sortie total [A]	1
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Remarque sur la température ambiante	Pour les applications à risques d'explosions : température ambiante selon le marquage sur le produit
Protection	IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K)
Tests / Homologations	
Homologation	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Marquage ATEX	II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...80°C
	II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...80°C
	II 1D Ex ia IIIC T85°C Da Ta: -25...80°C
	II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...90°C
	II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...90°C
	II 1D Ex ia IIIC T95°C Da Ta: -25...90°C



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSN0005H04/1G/1D

Classification de sécurité		
Capacité propre max.	[nF]	0,5
Inductance propre max.	[μH]	10
Données mécaniques		
Poids	[g]	194
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Matières	boîtier: TPU orange; joint d'étanchéité: FKM	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Remarques		
Remarques	Pour un fonctionnement sûr, des conditions spécifiques s'appliquent aux applications en zone ATEX.	
	Respecter les remarques correspondantes dans la notice d'utilisation (partie relative à la protection Ex).	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, bleu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm		
		
Raccordement		
1 2 3 4 BN WH BU BK		
Couleurs des fils conducteurs : BK = noir BN = brun BU = bleu WH = blanc		