


Câble avec prise femelle

ADOGH050MSE0005C05



Application

Système	Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	bus CAN

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	32 DC; (fils 4+5: 5 V)
Courant de sortie total [A]	4; (fils 4+5: 0,05 A)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids	[g]	511,3	
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 47	
Matière du corps		TPU	
Matière bague moletée		laiton, nickelé	
Matière des joints		FKM	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
		Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		Cycles de courbure	> 5 Mio.
		Sollicitation de torsion	± 180 °/m




Câble avec prise femelle

ADOGH050MSE0005C05

Remarques	
Remarques	La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8,4 mm, blindé; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement