




Câble en Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...90

EVC506



Câble en Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...90
Température de stockage	[°C]	-25...55
Humidité de stockage	[%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1
Protection		IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques		
Poids	[g]	1022,5
Matière du corps		TPU
Matière des joints		FKM

Remarques		
Remarques	Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".	
Quantité	1 pièces	



Câble en Y


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: M12; Corps: TPU, orange; joint d'étanchéité: FKM

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; Corps: TPU, orange



Câble en Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Diagrammes et courbes

déclassement $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Température ambiante [°C]

Y Courant [A]