

EVC29A



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D



Application

Système	Sans halogène; contacts dorés
Pour ambiance peinture	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...60
Protection	IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K)

Tests / Homologations

Homologation	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marquage ATEX	Ex II 3G Ex nA IIC Gc
	Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Données mécaniques

Poids [g]	1628,5
Dimensions [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Matières	boîtier: TPU orange; joint d'étanchéité: FKM
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

EVC29A



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

Raccordement électrique

Câble: 50 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 1,2...1,5 Nm



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
WH =	bleu
	blanc