




Câble avec prise mâle

ASTGN040VAS0020P04



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version		câble Ethernet, codage D
Application		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	30 AC / 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Courant de sortie total (UL)	[A]	1,66
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Remarque sur la température ambiante		cRUus: ...65 °C
Température ambiante en mouvement	[°C]	0...80
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)		cRUus: ...65 °C
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	1264,8
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Matières		PP Sans halogène



Câble avec prise mâle

ASTGN040VAS0020P04

Matière du corps	PP	
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 15 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 20 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BU =	bleu
OG =	orange
WH =	blanc
YE =	jaune