




## Câble avec prise femelle

ADOAH032ZDB0005E03



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4
Sorties	
Technologie	PNP
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Température ambiante en mouvement [°C]	5...70
Protection	IP 65; IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	173,3
Dimensions [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Matières	boîtier: TPU noir transparent; joint d'étanchéité: FKM
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui

# EVS008



## Câble avec prise femelle

ADOAH032ZDB0005E03

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup>
	Cycles de courbure	1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

### Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



### Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu