
# EVS009

## Câble avec prise femelle

ADOAH032ZDB0010E03




| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Système | | Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone | | oui |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 10...36 DC |
| Classe de protection | | II |
| Courant de sortie total | [A] | 4 |
| **Sorties** | | |
| Technologie | | PNP |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...70 |
| Température ambiante en mouvement | [°C] | 5...70 |
| Protection | | IP 65; IP 67 |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 327,2 |
| Dimensions | [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
| Matières | | boîtier: TPU noir transparent; joint d'étanchéité: FKM |
| Matière bague moletée | | laiton, nickelé |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | | oui |

# EVS009

## Câble avec prise femelle

ADOAH032ZDB0010E03

| | | |
|---|---|---|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | Rayon de courbure pour des applications flexibles | min. 10 x diamètre du câble |
| | Vitesse de passage | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s² |
| | Cycles de courbure | 1 Mio. |
| | Sollicitation de torsion | ± 180 °/m |

### Afficheurs / éléments de service

| | | |
|---|---|---|
| Indication | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |
| | Disponibilité | 1 x LED, vert |

### Remarques


| | |
|---|---|
| Quantité | 1 pièces |

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm




### Raccordement




| | |
|---|---|
| | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |