




## Cordon Ethernet

VSTAN040VAS0005P04STAN040VAS



### Application

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système       | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement         |
| Version       | câble Ethernet, codage D                                                                                  |
| Application   | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
| Sans silicone | oui                                                                                                       |

### Données électriques

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation [V]  | 30 AC / 60 DC |
| Classe de protection        | III           |
| Courant de sortie total [A] | 4             |

### Conditions d'utilisation

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Température ambiante [°C]              | -25...100                   |
| Température ambiante en mouvement [°C] | 0...80                      |
| Protection                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Données mécaniques

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Poids [g]                             | 349,7                |
| Dimensions [mm]                       | 35,5 x 15,5 x 38     |
| Matières                              | PP Sans halogène     |
| Matière du corps                      | PP                   |
| Matière bague moletée                 | inox (1.4404 / 316L) |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                  |



## Cordon Ethernet

VSTAN040VAS0005P04STAN040VAS

|                                       |                                                   |                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | Rayon de courbure pour des applications flexibles | min. 15 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | Vitesse de passage                                | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | Cycles de courbure                                | > 1 Mio.                                                                                             |
|                                       | Sollicitation de torsion                          | ± 180 °/m                                                                                            |

## Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

## Raccordement électrique

Câble: 5 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 2 x M12, coudée; codage: D; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



## Raccordement

