


EVF568



Connecteur à câbler

SSTA040VASFKPG



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Application		zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Température de stockage	[°C]	-25...55
Humidité de stockage	[%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	32,7
Matière du corps		PA 6.6
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints		EPDM
Remarques		
Quantité		1 pièces

EVF568



Connecteur à câbler

SSTA040VASFKPG

Raccordement électrique


Bornes à vis: 0,25...1 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA 6.6, gris; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); joint d'étanchéité: EPDM;
Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



Raccordement



BK
BN
BU
WH

Couleurs des fils conducteurs
noir
brun
bleu
blanc
Couleurs selon DIN EN 60947-5-2