




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0025G04



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4
Courant de sortie total (UL) [A]	3
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...100
Remarque sur la température ambiante	cULus: ...50
Température ambiante en mouvement [°C]	5...100
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)	cULus: ...50
Protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques	
Poids [g]	1187,5
Dimensions [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Matières	boîtier: PVC orange; joint d'étanchéité: EPDM
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui

EVT384



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0025G04

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique


Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc