


Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0025G05



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Courant de sortie total (UL)	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...50
Température ambiante en mouvement	[°C]	5...100
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)		cULus: ...50
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids	[g]	1165,5
Dimensions	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Matières		boîtier: PVC orange; joint d'étanchéité: EPDM
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui



Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0025G05

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique


Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc