



Câble de connexion

VDOGF030VAS00,3P03STGH030VAS



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	5...80
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / Homologations		
Homologation UL	Alimentation en tension	Class 2
Données mécaniques		
Poids	[g]	30,5
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Matières		boîtier: PP Sans halogène; joint d'étanchéité: EPDM
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui



Câble de connexion

VDOG F030VAS00,3P03STGH030VAS

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

