


## Câble de connexion

VDOG F040SCS00,6T04STGF040SCS



## Application

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Système       | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Application   | soudage                                                                             |
| Sans silicone | oui                                                                                 |

## Données électriques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tension d'alimentation [V]  | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe de protection        | III               |
| Courant de sortie total [A] | 3                 |

## Conditions d'utilisation

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Température ambiante [°C]                           | -25...90                    |
| Remarque sur la température ambiante                | cULus: ...85                |
| Température ambiante en mouvement [°C]              | -25...90                    |
| Remarque sur la température ambiante (en mouvement) | cULus: ...85                |
| Protection                                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Données mécaniques

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Poids [g]                             | 35,1                                         |
| Matières                              | boîtier: TPU orange; joint d'étanchéité: FKM |
| Matière bague moletée                 | laiton, antiadhésif                          |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                                          |



## Câble de connexion

VDOGF040SCS00,6T04STGF040SCS

|                                       |                                                   |                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | Rayon de courbure pour des applications flexibles | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | Vitesse de passage                                | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | Cycles de courbure                                | > 2 Mio.                                                                                             |
|                                       | Sollicitation de torsion                          | ± 180 °/m                                                                                            |

## Remarques

Remarques

sans portes-étiquettes

Quantité

1 pièces

## Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm



## Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 4,5 mm; non irradié (recyclable); résistant contre les étincelles de soudage; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Raccordement



## Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

