
G1506S

Module de sécurité ClassicLine AS-Interface

Evaluation unit,asi

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 étiquette
2 fixation cordon d'adressage

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; (exigences "limited voltage" selon UL 508 : alimentation isolée galvaniquement et protégée par un dispositif de protection contre les surcharges)
Consommation	[mA]	< 250
Entrées		
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	19,2...30; (via câble plat)
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui
Sorties		
Technologie		AS-i
Plage de tension DC	[V]	15...30; (selon EN 50106 (TBTP) via le module de câblage pour câble plat et alimentation externe; via câble plat; exigences "limited voltage" selon UL 508 : alimentation isolée galvaniquement et protégée par un dispositif de protection contre les surcharges)
Courant max. par sortie	[mA]	500; (PNP)
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...55
Protection		IP 67

G1506S

Module de sécurité ClassicLine AS-Interface

Evaluation unit,asi

Tests / Homologations			
CEM		EN 50295	
Classification AS-i			
Version AS-i		2.1	
Adressage AS-i		Adressage IR possible	
Profil AS-i		S-7.B.E	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7	
Code ID AS-i	[hex]	B.E	
Certificat AS-i		61801	
Données mécaniques			
Type de montage		Interface AS-i pour des embases pour câble plat/câble plat et alimentation externe	
Matières		PBT; résine de surmoulage: Guronic C400-0	
Afficheurs / éléments de service			
Indication			2 x LED, rouge
			2 x LED, vert
			2 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Capuchons protecteurs: M12	
Remarques			
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A

