




Détecteur de sécurité inductif

GIIA4010-2PS/SIL2/US



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		2 x OSSD (A1 et A2)
Zone de validation [mm]		1...10
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions [mm]		M30 x 1,5 / L = 70
Application		
Système		contacts dorés
Mode fonctionnement		Fonctionnement permanent (aucun entretien)
Fonction relative à la sécurité		état de sécurité en cas de désamortissement
Application		applications industrielles
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		19,2...30 DC
Tension d'isolement assignée [V]		30
Consommation [mA]		< 30
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max. [ms]		1000
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		2 x OSSD (A1 et A2)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5; (30 mA)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		100
Données de sortie		Type d'interface C classe 1
Tension de sortie à 24 V		compatibilité avec EN 61131-2 entrées type 1, 2
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		non



Détecteur de sécurité inductif

GIIA4010-2PS/SIL2/US

Charge capacitive maximale CL_max	[nF]	20
--------------------------------------	------	----

Plage évaluable

Zone de validation	[mm]	1...10
Distance de déclenchement sûre s(ar)	[mm]	15

Temps de réponse

Temps de réponse pour la mise en sécurité	[ms]	10
Temps de réponse à l'approche de la zone de validation	[ms]	1
Temps de risque (temps de réponse en cas de défaillance)	[ms]	30

Conditions d'utilisation

Applications	Classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries	
Température ambiante	[°C]	-25...70
Remarque sur la température ambiante	durée d'utilisation ≤ 87600 h	
Température ambiante	[°C]	10...40
Remarque sur la température ambiante	durée d'utilisation ≤ 175200 h	
Taux de changement de température	[K/min]	0,5
Humidité relative	[%]	brèvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 %
Pression d'air	[kPa]	80...106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Rayonnements ionisants	pas admissible	
Brouillard salin	non	
Protection	IP 65; IP 67	

Tests / Homologations

CEM	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	classe B
	IEC 60947-5-2	
Tenue aux chocs	IEC 60947-5-2	
Tenue aux vibrations	IEC 60947-5-2	

Classification de sécurité

Conforme aux exigences	ISO 13849-1: 2015 catégorie 2, PL d
	IEC 61508 SIL 2
	IEC 62061 SIL 2

GI712S



Détecteur de sécurité inductif

GIIA4010-2PS/SIL2/US

Durée d'utilisation TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)		20 ans
PFH	[1/h]	1,0E-07

Données mécaniques		
Poids	[g]	204,5
Boîtier		Sonde filetage
Montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		laiton recouvert de bronze blanc; PBT

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	signal	1 x LED, jaune

Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2


Remarques	
Remarques	Sauf indications contraires, toutes les données se réfèrent à une cible de référence selon CEI 60947-5-2 dans toute la plage de température (FE360 = ST37K) 30x30x1 mm
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement



1: bloc logique relatif à la sécurité