




Câble avec prise femelle

ADOGH046VAS0005E04



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application		zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...50
Température ambiante en mouvement	[°C]	5...100
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)		cULus: ...50
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	205,5
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Matières		boîtier: PVC noir transparent; joint d'étanchéité: EPDM
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)



Câble avec prise femelle

ADOGH046VAS0005E04

Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 x LED, jaune
	Disponibilité	2 x LED, vert

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
 BN = brun
 BU = bleu
 WH = blanc