




Câble de connexion

VDOAF030VAS0005E03STGF030VAS



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application		zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...50
Température ambiante en mouvement	[°C]	5...80
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)		cULus: ...50
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	187,6
Dimensions	[mm]	10 x 10 x 36
Matières		boîtier: PVC orange; joint d'étanchéité: EPDM
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui



Câble de connexion

VDOAF030VAS0005E03STGF030VAS

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

