




Détecteur inductif

IB-3020GAPOG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	20
Boîtier	cylindrique
Dimensions [mm]	Ø 34

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...72 DC
Consommation [mA]	8,5; (60 V)
Protection contre l'inversion de polarité	non

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	30
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Plage évaluable

Portée [mm]	20
Portée réelle Sr [mm]	20 ± 10 %



Détecteur inductif

IB-3020GAPOG

Portée de travail	[mm]	0...16,2
-------------------	------	----------

Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,54 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,46	
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Données mécaniques

Boîtier		cylindrique
Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	Ø 34
Matières		PBT

Accessoires

Fourniture		Bride de fixation: 1
------------	--	----------------------


Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir