


EY5053



Câble en Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	54,1
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 15 x diamètre du câble
	Cycles de courbure	> 1 Mio.

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm




Câble en Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Raccordement électrique - Câble


Câble: 0,45 m, PVC, Sans halogène, noir, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise A

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm



Raccordement électrique - Prise B

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm

