
I27002

Détecteur inductif grande portée

SIY-3120-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	30...120
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 164 / L = 63
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...36 DC
Consommation	[mA]	< 7
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	3

I27002

Détecteur inductif grande portée

SIY-3120-ANKG

Plage évaluable			
Portée	[mm]	30...120	
Portée réglable		oui	
Réglage usine portée	[mm]	120	
Portée réelle Sr	[mm]	(30...120)	
Exactitude / dérives			
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2	
Hystérésis	[% de Sr]	< 15	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-15...15	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...70	
Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		cylindrique	
Montage		non encastrable	
Dimensions	[mm]	Ø 164 / L = 63	
Matières		boîtier: PBT; capot: aluminium	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		vis de fixation: 1 x M16 x 90	
Remarques			
Quantité		1 pièces	

I27002


Détecteur inductif grande portée

SIY-3120-ANKG

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu