


Détecteur inductif AS-Interface

IFA2002-ASI /US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Technologie		AS-i
Portée [mm]		2
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions [mm]		M12 x 1

Données électriques

Tension d'alimentation [V]		26,5...31,6 DC
Consommation [mA]		< 30
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui

Sorties

Technologie		AS-i
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui



Détecteur inductif AS-Interface

IFA2002-ASI /US-100

Plage évaluable		
Portée	[mm]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 65
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Classification AS-i		
Configuration E/S AS-i	[hex]	1
Code ID AS-i	[hex]	1
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		laiton recouvert de bronze blanc; PBT
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Zone de réception non sûre	1 x LED, rouge rupture du fil de la bobine, court-circuit de la bobine Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Remarques		zone de travail sûre : env. 10...80 % de Sn
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		





Détecteur inductif AS-Interface

IFA2002-ASI /US-100

Raccordement

