




Détecteur inductif

IGB3008-BPKG/6M/PVC/TOUT/INOX

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	8
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M18 x 1

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...36 DC
Consommation [mA]	15; (24 V)
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz]	200
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé



Détecteur inductif

IGB3008-BPKG/6M/PVC/TOUT/INOX

Protection surcharges		oui			
Plage évaluable					
Portée	[mm]	8			
Portée réelle Sr	[mm]	8 ± 10 %			
Portée de travail	[mm]	0...6,5			
Exactitude / dérives					
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2			
Hystérésis	[% de Sr]	1...15			
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10			
Conditions d'utilisation					
Température ambiante		[°C]		-25...80	
Protection				IP 67	
Tests / Homologations					
CEM		EN 60947-5-2			
		EN 55011		classe B	
Données mécaniques					
Boîtier		Sonde filetage			
Montage		non encastrable			
Dimensions		[mm]			M18 x 1
Désignation du filetage					M18 x 1
Matières					PBT; inox (1.4404 / 316L)
Afficheurs / éléments de service					
Indication		Indication de commutation		1 x LED, jaune	
Accessoires					
Fourniture		écrous de fixation: 2			
Remarques					
Quantité		1 pièces			




Détecteur inductif

IGB3008-BPKG/6M/PVC/TOUT/INOX

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
 BN = brun
 BU = bleu