


Détecteur inductif

IIA2010-ASI /US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IIC220

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Technologie		AS-i
Portée [mm]		10
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions [mm]		M30 x 1,5 / L = 78

Données électriques

Tension d'alimentation [V]		26,5...31,6 DC
Consommation [mA]		< 30
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui

Sorties

Technologie		AS-i
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Plage évaluable

Portée [mm]		10
-------------	--	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]		-25...70
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B



Détecteur inductif

IIA2010-ASI /US-100

Classification AS-i

Configuration E/S AS-i	[hex]	1				
Code ID AS-i	[hex]	1				
Certificat AS-i		02901				
Affectation des bits de données		Désignation	signal de commutation	zone sûre	disponibilité	non utilisé

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Montage	encastrable
Dimensions	[mm] M30 x 1,5 / L = 78
Désignation du filetage	M30 x 1,5
Matières	laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Zone de réception non sûre	1 x LED, rouge rupture du fil de la bobine, court-circuit de la bobine Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Remarques	zone de travail sûre : env. 10...80 % de Sn
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

