




Détecteur inductif

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	12
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M30 x 1,5

Application

Système	Portée augmentée; Aide au réglage
---------	-----------------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	non

Sorties

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	5
Courant de sortie minimum [mA]	5
Courant résiduel max. [mA]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100

**Détecteur inductif**

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Fréquence de commutation [Hz]	100
DC	
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Plage évaluable

Portée [mm]	12
Portée de travail [mm]	0...9,7
Portée augmentée	oui

Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	3...15

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage
Montage	encastrable
Dimensions [mm]	M30 x 1,5
Désignation du filetage	M30 x 1,5
Matières	laiton; face active: PBT; capot: PC; recouvert de PTFE

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, rouge
	aide au réglage	1 x LED, vert
Aide au réglage		oui

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteurCâble: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Connecteur: 1 x M12; codage: A






Détecteur inductif

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Raccordement



BK =

Couleurs des fils conducteurs :
noir