




Détecteur inductif

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	12
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Application		
Système		Aide au réglage
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		non
Sorties		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	5
Courant de sortie minimum	[mA]	5
Courant résiduel max.	[mA]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	100
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Plage évaluable		
Portée	[mm]	12
Portée réelle Sr	[mm]	12 ± 10 %

**Détecteur inductif**

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Portée de travail	[mm]	0...9,7
-------------------	------	---------

Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,5	
Hystérésis	[% de Sr]	3...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier	Sonde filetage	
Montage	encastrable	
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Désignation du filetage	M30 x 1,5	
Matières	laiton recouvert de PTFE; PC	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, rouge
	aide au réglage	1 x LED, vert
Aide au réglage	oui	

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PVC

Connecteur: 1 x M12; codage: A



II5871



Détecteur inductif

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Raccordement

