
II5917

Détecteur inductif analogique avec IO-Link

IIK4010A2PKG/IO/US



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Interface de communication		IO-Link
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	15...30 DC
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	300
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10; (linéaire; augmentation: 1,111 V/mm; pour cible en acier (St37) et approche frontale: 30 x 30 x 1 mm)
Résistance de charge min.	[Ω]	2000
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Etendue de mesure	[mm]	1...10
Seuil de commutation IO-Link	[mm]	1,88...9,35

II5917

Détecteur inductif analogique avec IO-Link

IIK4010A2PKG/IO/US

Exactitude / dérives			
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,8 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4	
Hystérésis	[% de Sr]	3...15	
Remarque sur l'hystérésis		paramétrage	
Erreur de linéarité sortie analogique	[%]	± 1; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)	
Répétabilité sortie analogique	[%]	± 1; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)	
Coefficient de température	[%/K vom MEW]	±0,15	
Evolution de la température		± 5 %; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)	
Temps de réponse			
Temps de réponse	[ms]	< 10	
Interfaces			
Interface de communication		IO-Link	
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Profiles		Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel	
Mode SIO		oui	
Type de port maître requis		A	
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2	
Données process IO-Link (cyclique)		**Fonction**	**longueur en bits**
		valeur process	16
		état d'appareil	4
		informations de commutation binaires	2
Fonctions IO-Link (acyclique)		compteur du nombre de commutations; compteur de cycles d'enclenchement; compteur horaire; température interne; étiquette électronique spécifique application	
DeviceID supportés		**Mode fonctionnement**	**DeviceID**
		default	1206
Remarque		Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tests / Homologations			
CEM		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
		EN 55011	classe B
Tenue aux vibrations		EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs		EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées

II5917

Détecteur inductif analogique avec IO-Link

IIK4010A2PKG/IO/US

Tenue aux chocs permanents		EN 60068-2-27	40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Changements rapides de température		EN 60068-2-14 Na	TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cycles
MTTF	[Années]	222	
Logiciel Embedded inclus		oui	
Homologation UL		Ta	-25...60 °C
		Enclosure type	Type 1
		Alimentation en tension	Limited Voltage/Current
		N° d'agrément UL	A024
		Numéro de fichier UL	E174191

Données mécaniques

Poids	[g]	151
Boîtier		Sonde filetage
Montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage	[Nm]	50

Afficheurs / éléments de service

Indication	cible dans l'étendue de mesure	4 x LED, jaune allumée
	cible en dehors de l'étendue de mesure	4 x LED, jaune clignote

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2

Remarques

Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A




II5917

Détecteur inductif analogique avec IO-Link

IIK4010A2PKG/IO/US

Raccordement



1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link