






Détecteur inductif AS-Interface

IIC2014BASI /M/US-104

Tests / Homologations						
CEM	EN 61000-4-2 ESD			4 kV CD / 8 kV AD		
	EN 61000-4-3 rayonnement HF			10 V/m		
	EN 61000-4-4 Burst			2 kV		
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble			10 V		
	EN 55011			classe B		
MTTF	[Années]	1390				
Homologation UL	Ta			-25...70 °C		
	Enclosure type			Type 1		
	Alimentation en tension			Limited Voltage/Current		
	Numéro de fichier UL			E174191		
Classification AS-i						
Version AS-i		2.1				
Mode d'adressage étendu		oui				
Configuration E/S AS-i		[hex]	0			
Code ID AS-i		[hex]	A.F			
Certificat AS-i		57401				
Affectation des bits de données		Désignation	signal de commutation	non utilisé	non utilisé	non utilisé
		état = 0	cible en dehors de la zone active	-	-	-
		état = 1	cible dans la zone active	valeur par défaut	valeur par défaut	valeur par défaut
Données mécaniques						
Poids		[g]	121,5			
Boîtier		Sonde filetage				
Montage		encastrable				
Dimensions		[mm]	M30 x 1,5 / L = 60			
Désignation du filetage		M30 x 1,5				
Matières		inox (1.4404 / 316L); face active: LCP transparent				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Indication de commutation		4 x 90° LED, jaune		
		Fonction		1 x LED, rouge		
Accessoires						
Fourniture		écrous de fixation: 2				
Remarques						
Quantité		1 pièces				

Détecteur inductif AS-Interface

IIC2014BASI /M/US-104

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement

