




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	100
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	400 x 100 x 30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...36 DC
Consommation	[mA]	< 7
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	2
Plage évaluable		
Portée	[mm]	100



Détecteur inductif

Portée réglable		oui
Réglage usine portée	[mm]	100
Portée réelle Sr	[mm]	100 ± 10 %

Exactitude / dérives		
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	< 15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-15...15

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 65


Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	400 x 100 x 30
Matières		PVC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune

Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Raccordement		



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu