




Détecteur inductif

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK



Caractéristiques du produit

Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	35
Boîtier	rectangulaire

Application

Système	Portée augmentée
---------	------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...250 AC/DC
Classe de protection	I
Protection inversion de polarité	non

Sorties

Fonction de sortie	normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V]	6,5
Courant de sortie minimum [mA]	1,9
Courant résiduel max. [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]	250; (350 (...50 °C))



Détecteur inductif

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC	[Hz]	20
Fréquence de commutation DC	[Hz]	50
Résistance courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Plage évaluable		
Portée	[mm]	35
Portée de travail	[mm]	0...28,3
Portée augmentée		oui
Exactitude / dérives		
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	3...15
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM		EN 60947-5-2
		EN 55011
MTTF	[Années]	600
Données mécaniques		
Poids	[g]	164
Boîtier		rectangulaire
Montage		non encastrable
Matières		boîtier: PPE; face active: PPE orange; capot: PPS; bride: PPS noir; vis: Acier galvanisé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Raccordement électrique		
Protection nécessaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Remarques		
Remarques		Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit. 5 possibilités d'orientation de la face active
Quantité		1 pièces

Détecteur inductif

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C; Verrouillage: laiton, recouvert de bronze blanc



Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide