



Détecteur inductif

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IM5132  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Caractéristiques du produit               |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Technologie                               | PNP                                       |
| Fonction de sortie                        | antivalente                               |
| Portée [mm]                               | 20                                        |
| Boîtier                                   | rectangulaire                             |
| Dimensions [mm]                           | 40 x 40 x 66                              |
| Application                               |                                           |
| Système                                   | contacts dorés; Facteur de correction K=1 |
| Données électriques                       |                                           |
| Tension d'alimentation [V]                | 10...36 DC                                |
| Consommation [mA]                         | 20; (24 V)                                |
| Classe de protection                      | II                                        |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui                                       |



## Détecteur inductif

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

| Sorties                                                             |                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Technologie                                                         | PNP                                                               |                |
| Fonction de sortie                                                  | antivalente                                                       |                |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  | 2,5                                                               |                |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250                                                               |                |
| Fréquence de commutation DC [Hz]                                    | 200                                                               |                |
| Protection courts-circuits                                          | oui                                                               |                |
| Version protection courts-circuits                                  | pulsé                                                             |                |
| Protection surcharges                                               | oui                                                               |                |
| Plage évaluable                                                     |                                                                   |                |
| Portée [mm]                                                         | 20                                                                |                |
| Portée réelle Sr [mm]                                               | 20 ± 10 %                                                         |                |
| Portée de travail [mm]                                              | 0...16,2                                                          |                |
| Exactitude / dérives                                                |                                                                   |                |
| Facteur de correction                                               | Acier: 1 / inox: 1,1 / laiton: 1,1 / aluminium: 1,1 / cuivre: 1,1 |                |
| Hystérésis [% de Sr]                                                | 3...15                                                            |                |
| Dérive du point de commutation [% de Sr]                            | -10...10                                                          |                |
| Facteur de correction K=1                                           | oui                                                               |                |
| Conditions d'utilisation                                            |                                                                   |                |
| Température ambiante [°C]                                           | -25...70                                                          |                |
| Protection                                                          | IP 67                                                             |                |
| Tests / Homologations                                               |                                                                   |                |
| CEM                                                                 | EN 60947-5-2                                                      |                |
|                                                                     | EN 55011                                                          | classe B       |
| Données mécaniques                                                  |                                                                   |                |
| Boîtier                                                             | rectangulaire                                                     |                |
| Montage                                                             | encastrable                                                       |                |
| Dimensions [mm]                                                     | 40 x 40 x 66                                                      |                |
| Matières                                                            | boîtier: PPE; face active: PPE; capot: PPS; bride: PPS            |                |
| Afficheurs / éléments de service                                    |                                                                   |                |
| Indication                                                          | Indication de commutation                                         | 1 x LED, jaune |
|                                                                     | Disponibilité                                                     | 1 x LED, vert  |
| Accessoires                                                         |                                                                   |                |
| Fourniture                                                          | Platine de montage: 1                                             |                |
|                                                                     | Clé Allen: 1                                                      |                |
| Remarques                                                           |                                                                   |                |
| Quantité                                                            | 1 pièces                                                          |                |

# IM5067



## Détecteur inductif

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



### Raccordement

