




Détecteur inductif

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	15
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	40 x 40 x 66
Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui



Détecteur inductif

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Sorties		
Technologie	PNP/NPN	
Fonction de sortie	normalement fermé	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	4,6	
Courant de sortie minimum [mA]	2	
Courant résiduel max. [mA]	0,8	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100	
Fréquence de commutation DC [Hz]	150	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Plage évaluable		
Portée [mm]	15	
Portée réelle Sr [mm]	15 ± 10 %	
Portée de travail [mm]	0...12,1	
Exactitude / dérives		
Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2	
Hystérésis [% de Sr]	1...15	
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...70	
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier	rectangulaire	
Montage	encastrable	
Dimensions [mm]	40 x 40 x 66	
Matières	boîtier: PBT; face active: PEI; bride: PPS	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	Platine de montage: 1	
	Clé Allen: 1	
Remarques		
Quantité	1 pièces	



Détecteur inductif

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,15 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement

